

tna intelli-flav[®]MLS 3 是一套高性能主线调味品 (MLS) 系统, 该系统提供正确的调味品分布, 一致的涂覆, 而将浪费和产品损坏降至最低。该系统带有模块组件, 这些组件可以随着您企业的增长而升级, 从而满足生产要求, 保护您的投资。

tna intelli-flav[®] 可以解决您所有的调味品要求, 从湿涂覆情形 (如油和油水乳化液), 一直到干粉涂覆情形。

tna intelli-flav[®]OMS 3c 智能体系可以给您带来调味品涂覆的终极灵活性。这使得变量进给成为可能, 并且通过多重供给给装料输送机, 并可以在上秤前对产品的涂覆比例进行精确的配送。该系统带有敏感的感应调味品系统, 装有动力震动称量器, 对流入鼓中的调味粉的流量进行控制, 从而改善覆盖率和调味品的分布。

➤ tna roflo[®] 进给输送机
用于振动或水平运动输送机的选项

- 多重输送机, 用于连续馈送产品, 以及实现更高水平的控制

➤ tna intelli-flav[®]TUMBLE
不同的鼓尺寸选项

- 航空配置, 以符合各种产品需求



➤ 重量加载传感器, 可以连续测量产品重量

➤ 不锈钢, 可以完全进行直冲

湿涂覆

➤ tna intelli-flav[®]CLO 和 tna intelli-flav[®]CLS 可以集成成为 tna intelli-flav[®]MLS 或者 OMS 系统的一部分, 或者成为您当前生产配置的一部分。两种系统使用精确的质量流量控制装置, 这样您的产品吞吐量就可以随着独特的循环 (对调味品进行清除和加热) 而变化, 从而满足各项生产要求。使用带有压力和空气两者的独特系统, 就可以获得一贯的喷射特征。

- tna intelli-flav[®]CLO 闭环油涂覆
- tna intelli-flav[®]CLS 液体调味注射器
- tna intelli-flav[®]CLS 浆体喷枪系统
- tna intelli-flav[®]MXT 混合罐 (用于 tna intelli-flav[®]CLS)



tna intelli-flav^{CLO}



tna intelli-flav^{CLS}



tna 智能喷枪使用低压力雾化液体来进入液滴喷雾模式设计以备在食品行业的应用

干涂覆

➤ 振动帘式输送机专门设计用于解决一致性粉末馈送的苛刻要求, 带有高光洁度固态饰面, 不粘, 更耐用。带有一种独特的斜切设计, 提供一致的调味品幕帘, 将调味品与产品的接触最大化。



➤ 各种各样的调味品螺旋和散装输送机可提供各种各样的型号, 适合任意生产要求, 持续供应调味品, 延长生产时间, 降低停机时间。



➤ tna roflo[®] 进给输送机
用于振动或水平运动输送机的选项

- 多重输送机, 用于连续馈送产品, 以及实现更高水平的产品控制

➤ 借助左手或右手控制选项, 轻松操作

➤ 短螺旋, 要求更少的自由流动介质, 以及更多的尺寸, 以符合任意生产需要



➤ 质量流量反馈选项:
容积式重量加载传感器

- 容积式加重重量加载传感器, 用户获得最佳控制

➤ tna intelli-flav[®]大杯式 调味品鼓符合人体工程学的轻型鼓, 可以摆到一边, 从而可以轻松地进行清洁和维护

可将鼓拆下, 以便轻松地进行清洁

可提供各种鼓尺寸

- 独特设计, 在将任何产品破损降至最低的情况下, 将一致的调味品覆盖率提至最高



tna intelli-flav[®]OMS 3c 智能体系为整个调味系统提供一个全新的体验。这套体系不仅为您提供“线上调味”的独特功能以外, 还可以让调味品分布最优化, 无论是干涂覆还是湿涂覆。并且, 这套系统还可以为单独的小袋零食包装独立作业。